

tSML - TP Trunkkabel Telco F/F 180° geschirmt Schraub 1000BaseT PUR, Länge: xx in m



tSML - tde Semi Modular Link

tSML ist ein modular aufgebautes Verkabelungssystem, das aus zwei Kernkomponenten besteht: Modul und Trunkkabel. Es handelt sich hierbei um vorkonfektionierte getestete Systemkomponenten, die vor Ort insbesondere in Rechenzentren eine Plug & Play Installation innerhalb kürzester Zeit ermöglichen. Die LWL und TP Module können mit ihren Abmessungen von 19 " 0,5HE zusammen innerhalb einer Höheneinheit mit sehr hoher Portdichte kombiniert eingesetzt werden. Bis zu 96x LWL Duplex bzw. 48x RJ45 Ports sind so auf 1HE möglich. Das Herz des Systems sind die rückseitigen MPO/ MTP[®] und Telco Steckverbinder, über die mindestens 6 Ports mit 10GbE bzw. GbE Performance auf einmal verbunden werden können.



tde[®] trans data elektronik GmbH

Hausanschrift:

Lingener Str. 2
D-49626 Bippen/Ohrte
Tel.: +49 5435 9511 0
Fax.: +49 5435 9511 32

Vertriebsbüro:

Prinz-Friedrich-Karl-Str. 46
D-44135 Dortmund
Tel.: +49 231 8805 61 13
Fax.: +49 231 8805 61 15

info@tde.de | www.tde.de

tSML - TP Trunkkabel Telco F/F 180° geschirmt Schraub 1000BaseT PUR, Länge: xx in m

Technische Daten

Kabel	S/FTP Rundkabel 24 x 2 Adern AWG 27/7, Paare in Metallfolie, lagenverseilt, Gesamtschirm, PUR, halogenfrei
Durchmesser	14.5mm
Gewicht	158 kg/km
Biegeradien ohne Zugbelastung	8xD mm
Biegeradien mit Zugbelastung	4xD mm
Steckverbinder	2 x Telco 50pol. Female 180° geschirmt m. Schraubverriegelung, Schneidklemmtechnik
Tests	Link Performance Tests, Elektronischer Test auf Belegung und Kurzschluss und visuelle Endkontrolle
	QS-Managementsystem nach ISO 9001, ISO 14001 und TL 9000

xx - steht für die Länge in Meter (Max. Länge 60 Meter)

Artikelvarianten & Zubehör

Art.-Nr.	Beschreibung
TSML-M24RJ45/TELCO-M	tSML - TP Modul 19"/0.5HE gerade 24x RJ45/4x Telco Gigabit Ethernet geschirmt
TSML-TELCO-FF-Cxx	tSML - TP Trunkkabel Telco F/F 180° geschirmt Schraub 1000BaseT LSHF-F, Länge: xx in m
TSML-TELCO-FF-xx	tSML - TP Trunkkabel Telco F/F 180° geschirmt Schraub 1000BaseT PUR, Länge: xx in m