

E2000™ Simplex Adapter Keramik mit Flansch, magenta/magenta, Klasse M



E2000™

Wo Highend-Lösungen gefordert sind, setzt R&M auf die Steckerfamilie E-2000™. R&M ist einer von weltweit nur drei Herstellern dieses normierten Hochleistungssteckers (hergestellt in Lizenz von Diamond SA, Losone). Hochpräzise Keramikferrulen, getunte Schnittstellen für bessere Einfüge- und Rückflussdämpfungen und APC 8° Ferrulen für High-Return-Loss-Anforderungen sind die Basis für beste Übertragungseigenschaften dieses Push-Pull-Steckers. Die durchgehend hohe Qualität ist garantiert. 100% der Assemblies werden direkt im Prozess geprüft. Die selbst schliessende Blende und bietet nicht nur Schutz gegen Staub und Beschädigung, sondern schützt auch Ihr Wartungspersonal vor energiereichem Laserlicht. Die R&M Steckverbinder entsprechen den Europäischen und international relevanten Normen (CECC 86 275-801, CECC 86 275-802 und IEC 61 754-15).

- Gespritztes Gehäuse aus PBT, UL 94 V-0 (Brennbarkeitsklasse)
- Integrierte, gefederte Blende schützt gegen Verschmutzung und Kratzer
- Lange Führung des Steckkörpers
- Geschlitzte Keramikhülse/Phosphor-Bronze (Hülse)
- 1000 Steckzyklen (Hülse aus Zirkonia-Keramik)
- 500 Steckzyklen (Hülse aus Phosphor-Bronze)



tde[®] trans data elektronik GmbH

Hausanschrift:

Lingener Str. 2
D-49626 Bippen/Ohrte
Tel.: +49 5435 9511 0
Fax.: +49 5435 9511 32

Vertriebsbüro:

Prinz-Friedrich-Karl-Str. 46
D-44135 Dortmund
Tel.: +49 231 8805 61 13
Fax.: +49 231 8805 61 15

info@tde.de | www.tde.de

E2000™ Simplex Adapter Keramik mit Flansch, magenta/magenta, Klasse M

Lieferumfang

- Kupplung E2000™
- 2 Philips Kreuzschrauben M2 x 8, blau-verzinkt
- 2 montierte 6-kant-Muttern M2, blau-verzinkt

Technische Daten

Standardisierung (Norm):	gemäss IEC61754-15, DIN EN 186270
Verbinderklasse:	Kupplung
Anzahl Verbinder (A):	1
Steckverbindertyp Anschluss (A):	E2000™
Schutzart (IP) Verbinder (A):	20
Schliff Verbinder (A):	PC
Einfügedämpfungsgrad IL - Verbinder (A):	M
Delta Einfügedämpfung:	≤ 0.2 dB nach Methode IEC 61300-3-4
Steckzyklen:	min. 1000
Auszugskraft:	min. 70 N
Verbinderfarbe (A):	magenta
Hebel- Rahmen-Codierung Verbinder (A):	Farbe
Rahmenfarbe Verbinder (A):	magenta
Werkstoff der Hülse:	Keramik
Befestigungsart der Kupplung:	Flansch schraubbar
Faserart:	Multimode (MM)
Abmessungen:	74.7 / 42 x 22 x 9.35 mm
Material:	Kunststoff: PBT, glasfaserverstärkt (halogenfrei)
Hersteller:	R&M

Artikelvarianten & Zubehör

Art.-Nr.	Beschreibung
L-AD-E2KM-F-VI/VI	E2000™ Simplex Adapter Keramik mit Flansch, magenta/magenta, Klasse M