

tBG2 - tde Baugruppenträger 19"/4HE/84TE m. integrierten 1HE Kabelüberlängenfach



## tBG II - tde Baugruppenträger

Die neueste Generation der tde - Baugruppenträger ist speziell für den Einsatz von hochfaserigen Glasfaser- Bündeladerkabel entwickelt worden. Bis zu 288 Fasern können auf 12 Einzelmodule verteilt werden. Durch den Einsatz tiefenverstellbarer 84TE Modulträger mit 7TE - Teilung ist ein einfaches Bestücken möglich. Die Befestigung der Module erfolgt mittels Schraubbefestigung. Kabelüberlängen werden sicher und geordnet im darunter liegenden Überlängenfach untergebracht. Das Überlängenfach ist optional abnehmbar. Der Kabeleingang erfolgt links oder rechts über Kabeleinführung gerade mittels Verschraubung. An der Frontseite des Überlängenfaches befindet sich ein Kabelrangierpanel mit 5 Kabelbügeln.

Der tBG II - tde Baugruppenträger 19"/4HE ist für die Aufnahme von bis zu 12 x tBG II - Spleissmodulen 3HE/7TE mit hoher Packungsdichte konzipiert.

- Kabeleingang links oder rechts für metrische Verschraubungen, Kabelaufteiler
- Kabelüberlängenfach abnehmbar



**tde<sup>®</sup> trans data elektronik GmbH**

**Hausanschrift:**

Lingener Str. 2  
D-49626 Bippen/Ohrte  
Tel.: +49 5435 9511 0  
Fax.: +49 5435 9511 32

**Vertriebsbüro:**

Prinz-Friedrich-Karl-Str. 46  
D-44135 Dortmund  
Tel.: +49 231 8805 61 13  
Fax.: +49 231 8805 61 15

info@tde.de | www.tde.de

tBG2 - tde Baugruppenträger 19"/4HE/84TE m. integrierten 1HE Kabelüberlängenfach

## Technische Daten

Gehäuse	Seitenteile: Edelstahl V2A K240
	Führungsbleche: Stahl 1203 RAL 7035
	Profilschienen: Alu eloxiert
Beschriftung	mittels Beschriftungsstreifen an den Modulen
Bestückung	84TE für bis zu 12 x 3HE/7TE Module, d.h. bis zu 288 Fasern
Abmessungen	19", 3HE, 7TE
	QS-Managementsystem nach ISO 9001, ISO 14001 und TL 9000

## LWL Spleißboxen

### LWL - Kabelüberlängenfach

Gehäuse	Schublade: Aluminium natur
	Front- und Rückseite: Aluminium eloxiert
Bestückung	bis zu 5 Kabelrangierbügel vorne
Zugentlastung	metrischer Verschraubung rückseitig links oder rechts
Abmessungen	19", 1 HE

## Kabel Management

### LWL Kabelführungsbügel

Farbe	Schwarz
Material	Kunststoff
Bestückung	einrastbare Führungsbügel
Kabeleinführung	Patchkabel werden von vorne eingelegt
Länge	56 mm
Innenradius	30 mm
	Drehbar, wechselbar

## Artikelvarianten & Zubehör

Art.-Nr.	Beschreibung
TBG2-4HE-K	tBG2 - tde Baugruppenträger 19"/4HE/84TE m. integrierten 1HE Kabelüberlängenfach
TBG2-T-BLIND	tBG2 - Modul Blindplatte 7TE für Baugruppenträger 19"/4HE