

tML<sup>®</sup> - Bodentank-Einsatz f. bis zu 2x LWL oder TP Module m. justierbarem Winkel



## tML<sup>®</sup> - tde Modular Link

tML<sup>®</sup> ist ein patentiertes, modular aufgebautes Verkabelungssystem, das aus den drei Kernkomponenten Modul, Trunkkabel und Modulträger besteht. Die Systemkomponenten sind zu 100 Prozent in Deutschland gefertigt, vorkonfektioniert und getestet. Sie ermöglichen vor Ort - insbesondere in Rechenzentren, aber auch in industriellen Umgebungen - eine Plug-and-play-Installation innerhalb kürzester Zeit. Das System zeichnet sich durch höchste Packungsdichte und größte Flexibilität bei der Migration zu höheren Übertragungsraten aus. LWL- und TP-Module sind in einem Modulträger kombinierbar. Auf einer 19-Zoll-Höheneinheit lassen sich 96x LWL LC-Duplex- oder 96 MPO-Steckverbinder modular einsetzen. Dank patentierter Belegung und Dark-Fibre-Modulen bietet das tML-System einfachste Migrationsoptionen zu 100G und mehr.

Der tML<sup>®</sup> - Bodentank-Einsatz ist für die Aufnahme von bis zu 2x tML<sup>®</sup> - Modulen im Ackermann Bodentank GES9 konzipiert.



**tde<sup>®</sup> trans data elektronik GmbH**

**Hausanschrift:**

Lingener Str. 2  
D-49626 Bippen/Ohrte  
Tel.: +49 5435 9511 0  
Fax.: +49 5435 9511 32

**Vertriebsbüro:**

Prinz-Friedrich-Karl-Str. 46  
D-44135 Dortmund  
Tel.: +49 231 914 36 99  
Fax.: +49 231 914 31 29

info@tde.de | www.tde.de

tML<sup>®</sup> - Bodentank-Einsatz f. bis zu 2x LWL oder TP Module m. justierbarem Winkel

## Technische Daten

Es lassen sich alle existierenden tML<sup>®</sup> - Module sowohl in LWL als auch in TP montieren. In einem Einsatz können bis zu zwei gleiche oder auch unterschiedliche Module mit jeweils zwei Schrauben befestigt werden. Die Module sind justierbar in einem Winkel von 15°.

Material	Stahlblech verzinkt
Farbe	schwarz pulverbeschichtet
Beschriftung	Beschriftungsstreifen selbstklebend zur freien Portbeschriftung
Erdung	Erdungsschraube
Max. Winkel	ca. 15°
	QS-Managementsystem nach ISO 9001, ISO 14001 und TL 9000

## Artikelvarianten & Zubehör

Art.-Nr.	Beschreibung
TML-BO-EINSATZ	tML <sup>®</sup> - Bodentank-Einsatz f. bis zu 2x LWL oder TP Module m. justierbarem Winkel