


tML<sup>®</sup> - TP Patchkabelführung 19" 1HE, 5 Doppelbügel 110mm, Edelstahl



## tML<sup>®</sup> 24

tML<sup>®</sup> 24 ist ein patentiertes modular aufgebautes Verkabelungssystem, das aus den drei Kernkomponenten Modul, Trunkkabel und Modulträger besteht. Die Systemkomponenten sind zu 100 Prozent in Deutschland gefertigt, vorkonfektioniert und getestet. Sie ermöglichen vor Ort – insbesondere in Rechenzentren, aber auch in industriellen Umgebungen – eine Plug-and-play-Installation innerhalb kürzester Zeit. Das Herz des Systems sind die rückseitigen MPO/MTP<sup>®</sup>24 Faser- und Telco-Steckverbinder, über die zwölf bzw. sechs Ports auf einmal verbunden werden können. Je nach Modulbestückung sind mit SR8 derzeit Übertragungsraten von bis zu 400G möglich. Die LWL- und TP-Module lassen sich zusammen in einem Modulträger mit sehr hoher Portdichte gemischt einsetzen. Die tde bietet ihr tML<sup>®</sup>-Verkabelungssystem als bewährtes tML<sup>®</sup> Standard - System sowie in den hoch innovativen Varianten tML<sup>®</sup> Xtended sowie neu als tML<sup>®</sup> 32 - System für extreme Skalierbarkeit und sehr einfache Migration zu höheren Übertragungsraten wie zum Beispiel 40G, 100G, 200G sowie 400G.

tML<sup>®</sup> - TP Patchkabelführung 19" zur geordneten horizontalen Kabelführung von Patchkabeln.



**tde<sup>®</sup> trans data elektronik GmbH**

**Hausanschrift:**

Lingener Str. 2  
D-49626 Bippen/Ohrte  
Tel.: +49 5435 9511 0  
Fax.: +49 5435 9511 32

**Vertriebsbüro:**

Prinz-Friedrich-Karl-Str. 46  
D-44135 Dortmund  
Tel.: +49 231 914 36 99  
Fax.: +49 231 914 31 29

info@tde.de | www.tde.de

tML<sup>®</sup> - TP Patchkabelführung 19" 1HE, 5 Doppelbügel 110mm, Edelstahl

## Technische Daten

Frontplattenfarbe	Edelstahl poliert
Bestückung	5 einrastbare Metaldoppelbügel 110mm
Kabeleinführung	Patchkabel werden von oben eingelegt
Maße	19", 1HE
	QS-Managementsystem nach ISO 9001, ISO 14001 und TL 9000

## Artikelvarianten & Zubehör

Art.-Nr.	Beschreibung
TML-RP-TP-5D-110	tML <sup>®</sup> - TP Patchkabelführung 19" 1HE, 5 Doppelbügel 110mm, Edelstahl
TML-RP-TP-5D-110-GR	tML <sup>®</sup> - TP Patchkabelführung 19" 1HE, 5 Doppelbügel 110mm, grau
TML-RP-TP-5D-110-SW	tML <sup>®</sup> - TP Patchkabelführung 19" 1HE, 5 Doppelbügel 110mm, schwarz