


tML[®] - TP Patchkabelführung 19" 1HE, 5 Doppelbügel 110mm, schwarz



tML[®] 24

tML[®] 24 ist ein patentiertes modular aufgebautes Verkabelungssystem, das aus den drei Kernkomponenten Modul, Trunkkabel und Modulträger besteht. Die Systemkomponenten sind zu 100 Prozent in Deutschland gefertigt, vorkonfektioniert und getestet. Sie ermöglichen vor Ort – insbesondere in Rechenzentren, aber auch in industriellen Umgebungen – eine Plug-and-play-Installation innerhalb kürzester Zeit. Das Herz des Systems sind die rückseitigen MPO/MTP[®]24 Faser - und Telco-Steckverbinder, über die zwölf bzw. sechs Ports auf einmal verbunden werden können. Je nach Modulbestückung sind mit SR8 derzeit Übertragungsraten von bis zu 400G möglich. Die LWL- und TP-Module lassen sich zusammen in einem Modulträger mit sehr hoher Portdichte gemischt einsetzen. Die tde bietet ihr tML[®]-Verkabelungssystem als bewährtes tML[®] Standard - System sowie in den hoch innovativen Varianten tML[®] Xtended sowie neu als tML[®] 32 - System für extreme Skalierbarkeit und sehr einfache Migration zu höheren Übertragungsraten wie zum Beispiel 40G, 100G, 200G sowie 400G.

tML[®] - TP Patchkabelführung 19" zur geordneten horizontalen Kabelführung von Patchkabeln.



tde[®] trans data elektronik GmbH

Hausanschrift:

Lingener Str. 2
D-49626 Bippen/Ohrte
Tel.: +49 5435 9511 0
Fax.: +49 5435 9511 32

Vertriebsbüro:

Prinz-Friedrich-Karl-Str. 46
D-44135 Dortmund
Tel.: +49 231 914 36 99
Fax.: +49 231 914 31 29

info@tde.de | www.tde.de

tML[®] - TP Patchkabelführung 19" 1HE, 5 Doppelbügel 110mm, schwarz

Technische Daten

| | |
|-------------------|--|
| Frontplattenfarbe | schwarz RAL 9005 |
| Bestückung | 5 einrastbare Metaldoppelbügel 110mm |
| Kabeleinführung | Patchkabel werden von oben eingelegt |
| Maße | 19", 1HE |
| | QS-Managementsystem nach ISO 9001, ISO 14001 und TL 9000 |

Artikelvarianten & Zubehör

| Art.-Nr. | Beschreibung |
|---------------------|---|
| TML-RP-TP-5D-110 | tML [®] - TP Patchkabelführung 19" 1HE, 5 Doppelbügel 110mm, Edelstahl |
| TML-RP-TP-5D-110-GR | tML [®] - TP Patchkabelführung 19" 1HE, 5 Doppelbügel 110mm, grau |
| TML-RP-TP-5D-110-SW | tML [®] - TP Patchkabelführung 19" 1HE, 5 Doppelbügel 110mm, schwarz |