

tML[®] - Modulträger 19"/1HE ausziehbar Alu-Frontplatte f. 6x Module



tML[®] - tde Modular Link

tML[®] ist ein patentiertes modular aufgebautes Verkabelungssystem, das aus den drei Kernkomponenten Modul, Trunkkabel und Modulträger besteht. Die Systemkomponenten sind zu 100 Prozent in Deutschland gefertigt, vorkonfektioniert und getestet. Sie ermöglichen vor Ort – insbesondere in Rechenzentren, aber auch in industriellen Umgebungen – eine Plug-and-play-Installation innerhalb kürzester Zeit. Das Herz des Systems sind die rückseitigen MPO/MTP[®]- und Telco-Steckverbinder, über die mindestens sechs bzw. zwölf Ports auf einmal verbunden werden können. Je nach Modulbestückung sind derzeit Übertragungsraten von bis zu 400G möglich. Die LWL- und TP-Module lassen sich zusammen in einem Modulträger mit sehr hoher Portdichte gemischt einsetzen. Die tde bietet ihr tML[®]-Verkabelungssystem als bewährtes tML[®] Standard System sowie in den hoch innovativen Varianten tML[®] Xtended System, tML[®] 24 System sowie neu als tML[®] 32 System für extreme Skalierbarkeit und sehr einfache Migration zu höheren Übertragungsraten wie zum Beispiel 40G, 100G, 200G sowie 400G.

Der ausziehbare Modulträger 19"/1HE ist für die Aufnahme von bis zu 6 x tML[®] - Modulen mit hoher Packungsdichte konzipiert.



tde[®] trans data elektronik GmbH

Hausanschrift:

Lingener Str. 2
D-49626 Bippen/Ohrte
Tel.: +49 5435 9511 0
Fax.: +49 5435 9511 32

Vertriebsbüro:

Prinz-Friedrich-Karl-Str. 46
D-44135 Dortmund
Tel.: +49 231 8805 61 13
Fax.: +49 231 8805 61 15

info@tde.de | www.tde.de

tML[®] - Modulträger 19"/1HE ausziehbar Alu-Frontplatte f. 6x Module

Technische Daten

Gehäuse	Aluminium
Frontplattenfarbe	Aluminium
Beschriftung	Portnummerierung im Siebdruckverfahren
Bestückung	bis zu 6 x Module, d.h. bis zu 36 RJ45-Ports oder 1728 Fasern mit MPO/MTP [®] Technologie, Mischbestückung ist möglich. Befestigung der Module mittels SnapIn.
Zugentlastung	optional über Breakout Kabeleinführungen für Kabelbinder
Kabeleinführung	variabel über bis zu drei Kabeleinführungsbleche (Kabeleinführungen und Blindplatten sind gesondert zu bestellen)
Maße	19", 1HE, Tiefe 30cm (ohne Kabeleinführung)
	QS-Managementsystem nach ISO 9001, ISO 14001 und TL 9000

Artikelvarianten & Zubehör

Art.-Nr.	Beschreibung
TML-19/1HE-6-M-A	tML [®] - Modulträger 19"/1HE ausziehbar Alu-Frontplatte f. 6x Module
TML-K-B-4-A	tML [®] - Kabeleinführung Breakout 4fach für Modulträger ausziehbar 1HE für 6x Module
TML-K-BLIND-A	tML [®] - Kabeleinführung Blindplatte für Modulträger 1HE ausziehbar
TML-M-BLIND-A	tML [®] - Modul Blindplatte für Modulträger 19"/1HE ausziehbar für 6x Module