


tPM - Schaumstoffeinlage für Kabelführungshalter, 48 Aussparungen, Ø 1mm, schwarz



## tPM - tde Patchkabel Management

tPM - tde Patchkabel Management System für eine geordnete Patchkabelführung mit integrierter Zugentlastungsfunktion. Das Gebrauchsmuster geschützte dreiteilige System besteht aus einer 19" Trägerplatte, Kabelführungshalter und Schaumstoffeinlagen. Die Kabelführungshalter können mit unterschiedlichen Schaumstoffeinlagen bestückt und in 17 unterschiedlichen Positionen an der 19" Trägerplatte befestigt werden. Darüber hinaus können bis zu 6 herkömmliche Kunststoff oder Metallbügel eingesetzt werden. Somit kann unterschiedlichsten Kabelvolumen Rechnung getragen werden.

Der einfache Befestigungs- und Verriegelungsmechanismus der Kabelführungshalter erfolgt werkzeuglos. Die Schaumstoffeinlagen sind mit Aussparungen für unterschiedlichste Kabeltypen und Kabelvolumen erhältlich. Die Trägerplatte ist für die Aufnahme eines Schottbleches zur Abdichtung der HE vorbereitet.



**tde<sup>®</sup> trans data elektronik GmbH**

**Hausanschrift:**

Lingener Str. 2  
D-49626 Bippen/Ohrte  
Tel.: +49 5435 9511 0  
Fax.: +49 5435 9511 32

**Vertriebsbüro:**

Prinz-Friedrich-Karl-Str. 46  
D-44135 Dortmund  
Tel.: +49 231 8805 61 13  
Fax.: +49 231 8805 61 15

info@tde.de | www.tde.de

tPM - Schaumstoffeinlage für Kabelführungshalter, 48 Aussparungen, Ø 1mm, schwarz

## Technische Daten

Farbe	schwarz
Bestückung	Ober- und Unterteil
Montage	zum Einlegen in die Wanne und in das Oberteil der Kabelführungshalter
Aussparung	für bis zu 48x Einzelkabel
Entflammbarkeit DIN 4102	B2
Temperaturbeständigkeit langfristig	-70 bis +95°C
	QS-Managementsystem nach ISO 9001, ISO 14001 und TL 9000

## Artikelvarianten & Zubehör

Art.-Nr.	Beschreibung
TPM-19/1HE-4-SW	tPM - Patchkabelführung 19" 1HE mit 4x Kabelführungshalter ohne Schaumstoffeinlagen schwarz
TPM-19/1HE-SW	tPM - Trägerplatte 19" 1HE ohne Kabelführungshalter, schwarz
TPM-1HE-LW-SW	tPM - Trägerplatte 90° gewinkelt ohne Kabelführungshalter, Linksmontage, schwarz
TPM-1HE-RW-SW	tPM - Trägerplatte 90° gewinkelt ohne Kabelführungshalter, Rechtsmontage, schwarz
TPM-KB-SW	tPM - Kabelführungshalter für Trägerplatte 19" 1HE ohne Schaumstoffeinsatz, schwarz
TPM-SB06L-SW	tPM - Schaumstoffeinlage für Kabelführungshalter, "Sägezahn-Form", abgeflacht, schwarz
TPM-SB06-SW	tPM - Schaumstoffeinlage für Kabelführungshalter, "Sägezahn-Form", schwarz
TPM-SB48-SW	tPM - Schaumstoffeinlage für Kabelführungshalter, 48 Aussparungen, Ø 1mm, schwarz