


tML<sup>®</sup> - LWL/TP Patchkabelführung 19" 1HE, 5 Bügel 100mm, schwarz



## tML<sup>®</sup> tde Modular Link

tML<sup>®</sup> ist ein patentiertes modular aufgebautes Verkabelungssystem, das aus den drei Kernkomponenten Modul, Trunkkabel und Modulträger besteht. Die Systemkomponenten sind zu 100 Prozent in Deutschland gefertigt, vorkonfektioniert und getestet. Sie ermöglichen vor Ort – insbesondere in Rechenzentren, aber auch in industriellen Umgebungen – eine Plug-and-play-Installation innerhalb kürzester Zeit. Das Herz des Systems sind die rückseitigen MPO/MTP<sup>®</sup>- und Telco-Steckverbinder, über die mindestens sechs bzw. zwölf Ports auf einmal verbunden werden können. Je nach Modulbestückung sind derzeit Übertragungsraten von bis zu 800G möglich. Die LWL- und TP-Module lassen sich zusammen in einem Modulträger mit sehr hoher Portdichte gemischt einsetzen. Die tde bietet ihr tML<sup>®</sup>-Verkabelungssystem als bewährtes tML<sup>®</sup> Standard System sowie in den hoch innovativen Varianten tML<sup>®</sup> 12, tML<sup>®</sup> 24, tML<sup>®</sup> 32 sowie neu als tML<sup>®</sup> 24+ System für extreme Skalierbarkeit und sehr einfache Migration zu höheren Übertragungsraten wie zum Beispiel 40G, 100G, 200G, 400G sowie 800G und höher.

tML<sup>®</sup> - LWL/TP Patchkabelführung 19" Panel zur geordneten horizontalen Kabelführung von Patchkabeln.



**tde<sup>®</sup> trans data elektronik GmbH**

**Hausanschrift:**

Lingener Str. 2  
D-49626 Bippen/Ohrte  
Tel.: +49 5435 9511 0  
Fax.: +49 5435 9511 32

**Vertriebsbüro:**

Prinz-Friedrich-Karl-Str. 46  
D-44135 Dortmund  
Tel.: +49 231 8805 61 13  
Fax.: +49 231 8805 61 15

info@tde.de | www.tde.de

tML<sup>®</sup> - LWL/TP Patchkabelführung 19" 1HE, 5 Bügel 100mm, schwarz

## Technische Daten

|                   |  |
|-------------------|--|
| Frontplattenfarbe | schwarz RAL 9005   |
| Bestückung        | 5 einrastbare Kunststoffbügel 100mm                      |
| Kabeleinführung   | Patchkabel werden von vorne eingelegt                    |
| Maße              | 19", 1HE   |
|                   | QS-Managementsystem nach ISO 9001, ISO 14001 und TL 9000 |

## Artikelvarianten & Zubehör

| Art.-Nr.          | Beschreibung  |
|-------------------|---|
| TML-RP-BGL-100-K  | tML <sup>®</sup> - LWL Patchkabelführungsbügel Kunststoff, 100mm, schwarz     |
| TML-RP-L-5-100    | tML <sup>®</sup> - LWL/TP Patchkabelführung 19" 1HE, 5 Bügel 100mm, Edelstahl |
| TML-RP-L-5-100-GR | tML <sup>®</sup> - LWL/TP Patchkabelführung 19" 1HE, 5 Bügel 100mm, grau      |
| TML-RP-L-5-100-SW | tML <sup>®</sup> - LWL/TP Patchkabelführung 19" 1HE, 5 Bügel 100mm, schwarz   |
| TML-RP-L-5-BE-S   | tML <sup>®</sup> - Beschriftungsfeld für Patchkabelführung TML-RP-L-5         |