tBL® - Wandverteiler 300x300x85mm abschließbar, Seitenwände fest



tBL® - tde Basic Link (LWL-Verteiler)

Die LWL Verteiler der tBL® - tde Basic Link Serie sind optimierte Produkte mit hoher Funktionalität und einfachster Handhabung bei der Montage. Das Programm beinhaltet Spleißboxen und Breakoutboxen für 19 Zoll -, Wand- und Hutschienenmontage. Diese Produkte zeichnen sich durch eine hohe Packungsdichte und ein optimales Fasermanagement aus, so dass die zulässigen Biegeradien nicht unterschritten werden können. Zudem gibt es auch keine scharfen Ecken oder Kanten, um eine Beschädigung der Pigtails oder Bündeladern zu vermeiden. Die Frontplatten bzw. Rangierpanel sind demontierbar. Es gibt Ausführungen für E2000, FC PC, LC, MPO/MTP, MTRJ, MU, SC, und ST. Diese Produkte können mit oder ohne Bestückung bezogen werden. Darüber hinaus gibt es auch Sonderausführungen in IP66 für Outdoor und Offshore Anwendungen.

Das Kleingehäuse kann als Spleißverteiler des LWL-Stammkabels oder als Büroverteiler eingesetzte werden.

tde® trans data elektronik GmbH

Hausanschrift:
Lingener Str. 2
D-49626 Bippen/Ohrte
Tel.: +49 5435 9511 0
Fax.: +49 5435 9511 32

Vertriebsbüro:
Prinz-Friedrich-Karl-Str. 46
D-44135 Dortmund
Tel.: +49 231 8805 61 13
Fax.: +49 231 8805 61 15

info@tde.de | www.tde.de

 © tde GmbH, alle Rechte vorbehalten, Irrtümer vorbehalten.

tBL® - Wandverteiler 300x300x85mm abschließbar, Seitenwände fest

Technische Daten

Gehäuse	Stahl-Blech 1.5 mm
Farbe	RAL 7035
Abmessungen	300 x 300 x 85 mm (H x B x T)
Bestückung	1x Kleingehäuse
	2x Seitenteile fest, Stahl-Blech 1 mm, RAL 7035
	1x Tür abschließbar, Stahl-Blech 1 mm, RAL 7035
	1x Spleißkassettenhalter vierfach
	1x Satz Wandbefestigungsmaterial
Normen	DIN 50173
Schutzart	IP 20
	QS-Managementsystem nach ISO 9001, ISO 14001 und TL 9000

Artikelvarianten & Zubehör

Art.-Nr.	Beschreibung
CERN-W300x300x85F	tBL® - Wandverteiler 300x300x85mm abschließbar, Seitenwände fest

© tde GmbH, alle Rechte vorbehalten, Irrtümer vorbehalten.