

tPM - Patchkabelführung 19" 1HE mit 4x Kabelführungshalter ohne Schaumstoffeinlagen schwarz



tPM - tde Patchkabel Management

tPM - tde Patchkabel Management System für eine geordnete Patchkabelführung mit integrierter Zugentlastungsfunktion. Das Gebrauchsmuster geschützte dreiteilige System besteht aus einer 19" Trägerplatte, Kabelführungshalter und Schaumstoffeinlagen. Die Kabelführungshalter können mit unterschiedlichen Schaumstoffeinlagen bestückt und in 17 unterschiedlichen Positionen an der 19" Trägerplatte befestigt werden. Darüber hinaus können bis zu 6 herkömmliche Kunststoff oder Metallbügel eingesetzt werden. Somit kann unterschiedlichsten Kabelvolumen Rechnung getragen werden.

Der einfache Befestigungs- und Verriegelungsmechanismus der Kabelführungshalter erfolgt werkzeuglos. Die Schaumstoffeinlagen sind mit Aussparungen für unterschiedlichste Kabeltypen und Kabelvolumen erhältlich. Die Trägerplatte ist für die Aufnahme eines Schottbleches zur Abdichtung der HE vorbereitet.



tde[®] trans data elektronik GmbH

Hausanschrift:

Lingener Str. 2
D-49626 Bippen/Ohrte
Tel.: +49 5435 9511 0
Fax.: +49 5435 9511 32

Vertriebsbüro:

Prinz-Friedrich-Karl-Str. 46
D-44135 Dortmund
Tel.: +49 231 914 36 99
Fax.: +49 231 914 31 29

info@tde.de | www.tde.de

tPM - Patchkabelführung 19" 1HE mit 4x Kabelführungshalter ohne Schaumstoffeinlagen schwarz

Technische Daten

Frontplattenfarbe	schwarz RAL 9005
Blechstärke	1.5 mm
Bestückung	3x Kabelführungshalter / bis zu 9 Halter, variabel auf 17 Pos. montierbar zusätzlich bis zu 6 Kunststoff oder Metallbügel
Kabeleinführung	Patchkabel werden von oben eingelegt, über Schaumstoffeinlage und Klappmechanismus fixiert.
Abmessungen	19", 1HE
Zusatzfunktion	inkl. Vorbereitung zur Montage des Schottbleches zur Abdichtung der HE QS-Managementsystem nach ISO 9001, ISO 14001 und TL 9000

Farbe	schwarz RAL 9005
Blechstärke	1 mm
Bestückung	bestehend aus Kabelführungswanne und Oberteil
Montage	frontseitig an der tPM Trägerplatte 19" 1HE (werkzeuglos)
Abmessungen	11.5 x 2.7 cm (L x B)
	QS-Managementsystem nach ISO 9001, ISO 14001 und TL 9000

Artikelvarianten & Zubehör

Art.-Nr.	Beschreibung
TPM-19/1HE-4-SW	tPM - Patchkabelführung 19" 1HE mit 4x Kabelführungshalter ohne Schaumstoffeinlagen schwarz
TPM-KB-SW	tPM - Kabelführungshalter für Trägerplatte 19" 1HE ohne Schaumstoffeinsatz, schwarz
TPM-SB06L-SW	tPM - Schaumstoffeinlage für Kabelführungshalter, "Sägezahn-Form", abgeflacht, schwarz
TPM-SB06-SW	tPM - Schaumstoffeinlage für Kabelführungshalter, "Sägezahn-Form", schwarz
TPM-SB48-SW	tPM - Schaumstoffeinlage für Kabelführungshalter, 48 Aussparungen, Ø 1mm, schwarz