

tde[®]

trans data elektronik GmbH

net.work.solution. made in Germany

ISO 9001
TL 9000
ISO 14001



tPM tde Patchkabel Management

Professionelle Kabelführung





tPM tde Patchkabel Management

tPM - tde Patchkabel Management System für eine geordnete Patchkabelführung mit integrierter Zugentlastungsfunktion. Das Gebrauchsmuster geschützte dreiteilige System besteht aus einer 19" Trägerplatte, Kabelführungshalter und Schaumstoffeinlagen. Die Kabelführungshalter können mit unterschiedlichen Schaumstoffeinlagen bestückt und in 17 unterschiedlichen Positionen an der 19" Trägerplatte befestigt werden. Darüber hinaus können bis zu 6 herkömmliche Kunststoff oder Metallbügel eingesetzt werden. Somit kann unterschiedlichsten Kabelvolumen Rechnung getragen werden.

Der einfache Befestigungs- und Verriegelungsmechanismus der Kabelführungshalter erfolgt werkzeuglos. Die Schaumstoffeinlagen sind mit Aussparungen für unterschiedlichste Kabeltypen und Kabelvolumen erhältlich. Die Trägerplatte ist für die Aufnahme eines Schottbleches zur Abdichtung der HE vorbereitet.

Anwendungsbereiche :

In jedem Netzwerkverteiler der Anwendungsfelder:

- > Datacenter
- > Datacom
- > Telecom
- > Industrie
- > Defence



Horizontal

Vertikal

Seitlich

Produktmerkmale

- > Geordnete Patchkabelführung
- > Integrierte Zugentlastung der Patchkabel
- > Einhaltung der Patchkabelbiegeradien.
- > Keine zusätzliche Dämpfung durch Faserstress
- > Verhindert ein Abknicken der Kabel direkt hinter dem Knickschutz
- > Horizontale und vertikale Patchkabelführung
- > Passende Einsätze für unterschiedliche Kabeldurchmesser
- > Ideal für hohe Packungsdichten
- > Ideal für Hochverfügbarkeits-Anwendungen
- > Für LWL und TP Patchkabel anwendbar.

tPM Patchkabelführung horizontal

Trägerplatte mit 4x Kabelführungshaltern



| Beschreibung | Bestellnummer |
|--|-----------------|
| 19 Zoll/1HE, ohne Schaumstoffeinlagen | TPM-19/1HE-4-SW |

Trägerplatte



| Beschreibung | Bestellnummer |
|--------------|---------------|
| 19 Zoll/1HE | TPM-19/1HE-SW |

Abdeckplatte



| Beschreibung | Bestellnummer |
|--------------|---------------|
| 1HE | TPM-19/1HE-A |

Trägerplatte mit Bürstenleisten



| Beschreibung | Bestellnummer |
|--------------|-----------------|
| 19 Zoll/1HE | TPM-19/1HE-B-SW |

tPM Kabelführungshalter + Schaumstoffeinlagen

Kabelführungshalter



| Beschreibung | Bestellnummer |
|-------------------------|---------------|
| ohne Schaumstoffeinlage | TPM-KB-SW |

Schaumstoffeinlage Sägezahn-Form abgeflacht



| Beschreibung | Bestellnummer |
|--------------|---------------|
| Schwarz | TPM-SB06L-SW |

Schaumstoffeinlage Sägezahn-Form



| Beschreibung | Bestellnummer |
|--------------|---------------|
| Schwarz | TPM-SB06-SW |

Schaumstoffeinlage 48 Aussparungen Ø 1mm



| Beschreibung | Bestellnummer |
|--------------|---------------|
| Schwarz | TPM-SB48-SW |

tPM Patchkabeleinführung seitlich

Trägerplatte gewinkelt Linksmontage



| Beschreibung | Bestellnummer |
|--------------------------|---------------|
| ohne Kabelführungshalter | TPM-1HE-LW-SW |

Trägerplatte gewinkelt Rechtsmontage



| Beschreibung | Bestellnummer |
|--------------------------|---------------|
| ohne Kabelführungshalter | TPM-1HE-RW-SW |

Trägerplatte Links-/ oder Rechtsmontage



| Beschreibung | Bestellnummer |
|---|--------------------|
| für vertikale Kabeleinführung, ohne Kabelführungshalter | TPM-1HE-LGV/RGV-SW |

tPM Patchkabeleinführung vertikal

Trägerplatte vertikal 65cm



| Beschreibung | Bestellnummer |
|---|---------------|
| ohne Kabelführungshalter, ohne Befestigungswinkel | TPM-V-065-SW |

Trägerplatte vertikal 85cm



| Beschreibung | Bestellnummer |
|---|---------------|
| ohne Kabelführungshalter, ohne Befestigungswinkel | TPM-V-085-SW |

Befestigungswinkelset gerade



| Beschreibung | Bestellnummer |
|------------------------------|---------------|
| 2 Stück, inklusive Schrauben | TPM-V-AW-SW |

Befestigungswinkel links



| Beschreibung | Bestellnummer |
|---------------------|---------------|
| inklusive Schrauben | TPM-V-LA-SW |

Befestigungswinkel rechts



| Beschreibung | Bestellnummer |
|---------------------|---------------|
| inklusive Schrauben | TPM-V-RA-SW |

Verbindungsschiene



| Beschreibung | Bestellnummer |
|---------------------|---------------|
| inklusive Schrauben | TPM-V-VERB-SW |

tPM Zubehör

TP Patchkabelführungsbügel 110mm



| Beschreibung | Bestellnummer |
|--------------|----------------|
| metall | TPM-RP-BGL-110 |

TP Patchkabeldoppelführungsbügel 110mm



| Beschreibung | Bestellnummer |
|--------------|-------------------|
| metall | TPM-RP-BGL-110-DX |

LWL Patchkabelführungsbügel 56mm



| Beschreibung | Bestellnummer |
|---------------------|-----------------|
| kunststoff, schwarz | TPM-RP-BGL-56-K |

LWL Patchkabelführungsbügel 100mm



| Beschreibung | Bestellnummer |
|---------------------|------------------|
| kunststoff, schwarz | TPM-RP-BGL-100-K |