

tML<sup>®</sup> - LWL Modul 2x MPO/MTP<sup>®</sup> m. Pins/3x URM K8/K8 62,5/125µ OM1



## tML<sup>®</sup> - tde Modular Link

tML<sup>®</sup> ist ein patentiertes modular aufgebautes Verkabelungssystem, das aus den drei Kernkomponenten Modul, Trunkkabel und Modulträger besteht. Die Systemkomponenten sind zu 100 Prozent in Deutschland gefertigt, vorkonfektioniert und getestet. Sie ermöglichen vor Ort – insbesondere in Rechenzentren, aber auch in industriellen Umgebungen – eine Plug-and-play-Installation innerhalb kürzester Zeit. Das Herz des Systems sind die rückseitigen MPO/MTP<sup>®</sup>- und Telco-Steckverbinder, über die mindestens sechs bzw. zwölf Ports auf einmal verbunden werden können. Je nach Modulbestückung sind derzeit Übertragungsraten von bis zu 400G möglich. Die LWL- und TP-Module lassen sich zusammen in einem Modulträger mit sehr hoher Portdichte gemischt einsetzen. Die tde bietet ihr tML<sup>®</sup>-Verkabelungssystem als bewährtes tML<sup>®</sup> Standard System sowie in den hoch innovativen Varianten tML<sup>®</sup> Xtended System, tML<sup>®</sup> 24 System sowie neu als tML<sup>®</sup> 32 System für extreme Skalierbarkeit und sehr einfache Migration zu höheren Übertragungsraten wie zum Beispiel 40G, 100G, 200G sowie 400G.

Das tML<sup>®</sup>- LWL Modul MPO/MTP<sup>®</sup> ist für den Einbau im 1HE tML<sup>®</sup> - Modulträger (für 8 x Module) vorgesehen.



### tde<sup>®</sup> trans data elektronik GmbH

#### Hausanschrift:

Lingener Str. 2  
D-49626 Bippen/Ohrte  
Tel.: +49 5435 9511 0  
Fax.: +49 5435 9511 32

#### Vertriebsbüro:

Prinz-Friedrich-Karl-Str. 46  
D-44135 Dortmund  
Tel.: +49 231 914 36 99  
Fax.: +49 231 914 31 29

info@tde.de | www.tde.de

tML<sup>®</sup> - LWL Modul 2x MPO/MTP<sup>®</sup> m. Pins/3x URM K8/K8 62,5/125µ OM1

## Technische Daten

Die Endflächen der Steckverbinder sind mittels Lasercleaving und Maschinenpolitur optimiert. Die MPO/MTP<sup>®</sup>Stecker besitzen einen definierten Faserüberstand von 1 - 3.5µ. Die Max. Höhendifferenz benachbarter Fasern beträgt 0.2µm und die aller Fasern 0.3µm. Alle Systemkomponenten (Module, Trunkkabel und Patchkabel) sind zur Erreichung der Performance speziell aufeinander abgestimmt. Das Modul ist beschriftet mit fortlaufender Seriennummer und Artikelnummer. Die Module sind ROHS-konform.

Gehäuse	Stahlblech verzinkt
Frontplattenfarbe	Edelstahl
Eingang	2 x MPO/MTP <sup>®</sup> Male Kupplungen (schwarz) rückseitig
Ausgang	3 x URM K8/K8 Kupplungen (Metall) frontseitig
Tests	Interferometermessung, Einfüge- und Rückflußdämpfungsmessungen und visuelle Endkontrolle; alle Messwerte sind elektronisch abrufbar
	QS-Managementsystem nach ISO 9001, ISO 14001 und TL 9000

## Optische Performance

Faser	Typ	Wellenlänge	IL typ.	IL max.	RL min.
62.5/125µ OM1	MPO/MTP <sup>®</sup>	850 nm	≤ 0.35 dB	0.45 dB	20 dB
62.5/125µ OM1	URM K8/K8	850 nm	≤ 0.20 dB	0.29 dB	35 dB
62.5/125µ OM1	Modul	850 nm	≤ 0.48dB	0.70 dB	20 dB

Gehäuse	Stahlblech verzinkt
Frontplattenfarbe	Edelstahl
Abmessungen	110 x 108 x 20 mm

Typ	Corning 62.5/125µ OM1 Multimode Faser
Hersteller	Corning

## Optische Spezifikationen

Bandbreite	160/200 bei 850 nm / 500 bei 1300 nm
Dämpfung	Bei 850 nm max. ≤ 3.0 dB/km Bei 1300 nm max. ≤ 0.7 dB/km
Numerische Apertur	0.275 ± 0.015

## Abmessungen

Kerndurchmesser	62.5 ± 3.0 µm
Manteldurchmesser	125.0 ± 2.0 µm
Kern-/Mantel-Konzentrität	≤ 3.0 µm
Mantelunrundheit	< 2.0%
Kernunrundheit	≤ 5.0%

## tML<sup>®</sup> - LWL Modul 2x MPO/MTP<sup>®</sup> m. Pins/3x URM K8/K8 62,5/125µ OM1

Beschichtungsdurchmesser	245 ± 5 µm
Beschichtungs-/Mantel-Konzentrität	< 12 µm

### Umweltspezifikationen

Umwelttest	Testbedingung	Induzierte Dämpfung 850 nm und 1300 nm (dB/km)
Temperaturabhängigkeit	-60°C bis +85°C	≤ 0.20
Temperatur-Feuchtigkeitszyklus	-10°C bis +85°C und 4% bis 98% RH	≤ 0.20
Betriebstemperaturbereich	-60°C bis +85°C	

### Mechanische Spezifikationen

Zugfestigkeitstest	Die Faser wird auf der gesamten Länge einer Zugbelastung ≥ 100 kpsi (0.7 GN/m <sup>2</sup> ) ausgesetzt.
Länge	Die Faserlängen sind bis zu 2.2 - 8.8 km/Spule erhältlich.

### Charakteristische Eigenschaften

Differenz des Brechungsindex	2%
Effektiver Gruppen-Brechungsindex	850 nm: 1.496 1300 nm: 1.491
Korrosions-Faktor (Nd)	20
Abstreifkraft der Faserbeschichtung	Trocken: 2.7N (0.6 lbs) Nass: 14 Tage in 23°C warmem Wasser: 2.7N (0.6 lbs)
Chromatische Dispersion	Nulldispersionswellenlänge ( $\lambda_0$ ): 1332 nm $\leq \lambda_0 \leq$ 1354 nm Nulldispersionssteigung ( $S_0$ ): $\leq 0.097$ ps/(nm <sup>2</sup> *km)

Typ	MPO/MTP <sup>®</sup>
Anwendung	Multimode OM1/OM2
Bauform	ohne Flansch
Einbauform	SC Simplex
Orientierung	Typ A, Key up/down
Farbe	Beige
Material	Kunststoff
Hülse	--
Klappe	--
Standards	IEC 61754-7 TIA 604-5
Hersteller	US Conec

Typ	URM
Gehäuse	Kunststoff, blau
	Innenteil blau – singlemode
	Innenteil grün – singlemode APC

## tML<sup>®</sup> - LWL Modul 2x MPO/MTP<sup>®</sup> m. Pins/3x URM K8/K8 62,5/125µ OM1

Hülsen	Keramik geschlitzt
Steckzyklen	≥ 1.000
Betriebstemperatur	-40°C bis +85°
Klappe	--
Hersteller	tde
Mögliche Fasertypen	MM G50/65,2 / 125µm OM1 – OM5 & SM E9 / 125µm OS2

Stecker Typ	URM
-------------	-----

### Optische Performance

Faser	Typ	Wellenlänge	Einfügedämpfung typ.	Einfügedämpfung max.	Rückflussdämpfung min.
50/125µ OM2	URM	850 nm	≤ 0.20 dB	0.29 dB	35 dB
62.5/125µ OM1	URM	850 nm	≤ 0.20 dB	0.29 dB	35 dB

Die Endflächen der Steckverbinder sind mittels Lasercleaving und Maschinenpolitur optimiert. Die MPO/MTP<sup>®</sup> Stecker besitzen einen definierten Faserüberstand von 1 - 3.5µ. Die Max. Höhendifferenz benachbarter Fasern beträgt 0.2µm und die aller Fasern 0.3µm.

### Stecker

Stecker	MPO/MTP <sup>®</sup> Male Push Pull Verriegelung mit Elite Pins (Beige)
Ferrule	12 Faser MM Elite <sup>®</sup> Ferrule, PPS
Tüllenfarbe	Schwarz
Temperaturbereich	-40°C bis +75°C
Hersteller	tde/US Conec

### Optische Performance

Faser	Typ	Wellenlänge	Einfügedämpfung typ.	Einfügedämpfung max.	Rückflussdämpfung min.
50/125µ OM2	MPO/MTP <sup>®</sup>	850 nm	≤ 0.25 dB	0.45 dB	20 dB
62.5/125µ OM1	MPO/MTP <sup>®</sup>	850 nm	≤ 0.25 dB	0.45 dB	

## Artikelvarianten & Zubehör

Art.-Nr.	Beschreibung
TML-M03URM8A/MPP09E	tML <sup>®</sup> - LWL Modul 2x MPO/MTP <sup>®</sup> m. Pins/3x URM K8/K8 APC 9/125µ OS2
TML-M03URM8/MPP09E	tML <sup>®</sup> - LWL Modul 2x MPO/MTP <sup>®</sup> m. Pins/3x URM K8/K8 9/125µ OS2
TML-M03URM8/MPP50G	tML <sup>®</sup> - LWL Modul 2x MPO/MTP <sup>®</sup> m. Pins/3x URM K8/K8 50/125µ OM2
TML-M03URM8/MPP50G3	tML <sup>®</sup> - LWL Modul 2x MPO/MTP <sup>®</sup> m. Pins/3x URM K8/K8 50/125µ OM3
TML-M03URM8/MPP50G4	tML <sup>®</sup> - LWL Modul 2x MPO/MTP <sup>®</sup> m. Pins/3x URM K8/K8 50/125µ OM4

tML<sup>®</sup> - LWL Modul 2x MPO/MTP<sup>®</sup> m. Pins/3x URM K8/K8 62,5/125 $\mu$  OM1

Art.-Nr.	Beschreibung
TML-M03URM8/MPP62G	tML <sup>®</sup> - LWL Modul 2x MPO/MTP <sup>®</sup> m. Pins/3x URM K8/K8 62,5/125 $\mu$ OM1