

tde - LWL Kabelpigtail FC 50/125µ OM2 Simplex LSOH Länge: xxxxx



tde - LWL Konfektion

Die tde Patchkabel und Trunkkabel Applikationen werden ganzheitlich am deutschen Standort Ohrte gefertigt. Die Fertigungsprozesse entsprechen dem modernsten Stand - tde verfügt über eine der modernsten LWL-Kabelkonfektionen in Europa. Auf zwei unabhängigen, fließbandartigen Fertigungslinien werden mit einem sehr hohen Automationsgrad LWL Patchkabel und Trunkkabel in den unterschiedlichsten Konfigurationen hergestellt. Das Angebot umfasst nahezu das komplette am Markt befindliche Steckverbinder-Spektrum. Die Produktionskapazität liegt bei etwa 100.000 LWL Steckverbindern pro Monat und kann bei Bedarf jederzeit mühelos aufgestockt werden. Um eine gleich bleibende Spitzenqualität zu gewährleisten, werden ausschließlich hochwertigste Komponenten namhafter Hersteller eingesetzt. Alle tde Produktionsmitarbeiter bringen von Hause aus eine qualifizierte Ausbildung mit und sind im Umgang mit technischem Spezial-Equipment wie Lasercleavern und Kleberobotern bestens geschult. Jede Kabelapplikation durchläuft ein 100-prozentiges Prüfverfahren in Form von Interferometermessungen, Einfüge- und Rückflußdämpfungsmessungen und visueller Endkontrolle.

Produkte aus dem Hause tde erfüllen mindestens international geltende Qualitätsstandards und Normen. Das Qualitätsmanagementsystem ist nach ISO 9001, ISO 14001 und TL9000 zertifiziert.



tde[®] trans data elektronik GmbH

Hausanschrift:

Lingener Str. 2
D-49626 Bippen/Ohrte
Tel.: +49 5435 9511 0
Fax.: +49 5435 9511 32

Vertriebsbüro:

Prinz-Friedrich-Karl-Str. 46
D-44135 Dortmund
Tel.: +49 231 8805 61 13
Fax.: +49 231 8805 61 15

info@tde.de | www.tde.de

tde - LWL Kabelpigtail FC 50/125μ OM2 Simplex LSOH Länge: xxxxx

Technische Daten

LWL Steckverbinder

Stecker Typ	FC
Gehäuse	Metall
Ferrule	Keramik, Axial gefedert
Ferrul-Bohrung	126 μ
Steckzyklen	500
Betriebstemperatur	-40°C bis +75°C
Zugentlastung bis	150 N
Hersteller	tde

Optische Performance

Faser	Typ	Wellenlänge	Einfügedämpfung typ.	Einfügedämpfung max.	Rückflussdämpfung min.
50/125μ OM2	FC	850 nm	≤ 0.25 dB	0.45 dB	30 dB
62.5/125μ OM1	FC	850 nm	≤ 0.25 dB	0.45 dB	

LWL Kabel

Flammwidrigkeit	IEC 60332-3
	IEC 60754
	IEC 61034-1
	IEC 61034-2

Kabelaufbau

Festader	1x 900μ gebufferte Faser (frei beweglich)
Fasertyp	MM-OM2, 50/125μ, Corning
Zugentlastung	Aramid Garn (frei beweglich)
Außenmantel	LSZH (Halogenfrei, geringe Rauchentwicklung, Flammwidrig)
Mantelfarbe	Orange, RAL 2003
Standardaufdruck	"t d e – IVH01G50/125-2.4" und fortlaufende Meter-Markierung + Chargennummer

Physikalische Eigenschaften

Außendurchmesser Kabel	2.4 ± 0.1 mm
Temperaturbereich	-20°C bis +70°C

LWL Faser

Typ	Corning 50/125μ OM2 Multimode Faser
-----	-------------------------------------

tde - LWL Kabelpigtail FC 50/125 μ OM2 Simplex LSOH Länge: xxxxx

Hersteller	Corning
------------	---------

Optische Spezifikationen

Bandbreite	500 bei 850 nm / 500 bei 1300 nm
Dämpfung	Bei 850 nm max. ≤ 2.5 dB/km Bei 1300 nm max. ≤ 0.8 dB/km
Numerische Apertur	0.200 ± 0.015

Abmessungen

Kerndurchmesser	$50.0 \pm 3.0 \mu\text{m}$
Manteldurchmesser	$125.0 \pm 2.0 \mu\text{m}$
Kern-/Mantel-Konzentrität	$\leq 3.0 \mu\text{m}$
Mantelunrundheit	$< 2.0\%$
Kernunrundheit	$\leq 5.0\%$
Beschichtungsdurchmesser	$245 \pm 5 \mu\text{m}$
Beschichtungs-/Mantel-Konzentrität	$< 12 \mu\text{m}$

Umweltspezifikationen

Umwelttest	Testbedingung	Induzierte Dämpfung 850 nm und 1300 nm (dB/km)
Temperaturabhängigkeit	-60°C bis +85°C	≤ 0.20
Temperatur-Feuchtigkeitszyklus	-10°C bis +85°C und 4% bis 98% RH	≤ 0.20
Betriebstemperaturbereich	-60°C bis +85°C	

Mechanische Spezifikationen

Zugfestigkeitstest	Die Faser wird auf der gesamten Länge einer Zugbelastung ≥ 100 kpsi (0.7 GN/m ²) ausgesetzt.
Länge	Die Faserlängen sind bis zu 1.1 - 8.8 km/Spule erhältlich.

Charakteristische Eigenschaften

Differenz des Brechungsindex	2%
Effektiver Gruppen-Brechungsindex	850 nm: 1.490 1300 nm: 1.486
Korrosions-Faktor (Nd)	20
Abstreifkraft der Faserbeschichtung	Trocken: 2.7N (0.6 lbs) Nass: 14 Tage in 23°C warmem Wasser: 2.7N (0.6 lbs)
Chromatische Dispersion	Nulldispersionswellenlänge (λ_0): 1300 nm $\leq \lambda_0 \leq$ 1320 nm Nulldispersionssteigung (S_0): ≤ 0.101 ps/(nm ² *km)

tde - LWL Kabelpigtail FC 50/125µ OM2 Simplex LSOH Länge: xxxxx

Artikelvarianten & Zubehör

Art.-Nr.	Beschreibung
L-FC/-09Sxxxxx	tde - LWL Kabelpigtail FC PC 9/125µ OS2 Simplex LSOH Länge: xxxxx
L-FC/-50S3-xxxxx	tde - LWL Kabelpigtail FC 50/125µ OM3 Simplex LSOH Länge: xxxxx
L-FC/-50Sxxxxx	tde - LWL Kabelpigtail FC 50/125µ OM2 Simplex LSOH Länge: xxxxx
L-FC/-62Sxxxxx	tde - LWL Kabelpigtail FC PC 62,5/125µ OM1 Simplex LSOH Länge: xxxxx
L-FCA/-09Sxxxxx	tde - LWL Kabelpigtail FC APC 9/125µ OS2 Simplex LSOH Länge: xxxxx