

EOL - Finisar - SFP+ 8G Transceiver, Multimode LC, 8.5 Gb/s, 50m/150m



Finisar - Transceiver

Ein breites Produktspektrum und innovative Technologien haben Finisar weltweit zum Transceiverhersteller für alle namhaften Hersteller aktiver Komponenten gemacht. Die Produkte sind vollständig kompatibel mit Ethernet, Fiber Channel, Infiniband, SONET/SDH/OTN und PON Standards und arbeiten bei Datenraten bis zu 100 Gb/s. Diese sind sowohl für Entfernungen von sehr kurzen Strecken z.B. innerhalb eines Rechenzentrums, Campus, Access, U-Bahn, aber auch für lange Strecken geeignet. Außerdem verfügen die Transceiver über eine hervorragende Performance durch erweiterte Spannungs- und Temperaturbereiche bei gleichzeitiger Minimierung von Jitter, elektromagnetischen Störungen (EMI) und Verlustleistungen.

Finisar FTLF8528P3BNV SFP+ Transceiver sind für Fiber Channel Anwendungen von bis zu 8.5 Gb/s über Multimode Fasern konzipiert. Sie entsprechen FC-P1-4 Rev. 8.00 und SFF-8472 Rev. 11.0, SFF-8432b und teilweise SFF-8431 Rev. 4.1. Das Produkt ist RoHS konform und bleifrei gemäß der 2002/95/EC Richtlinie und dem Finisar Anwendungshinweis AN-2038.



tde® trans data elektronik GmbH

Hausanschrift:

Lingener Str. 2
D-49626 Bippen/Ohrte
Tel.: +49 5435 9511 0
Fax.: +49 5435 9511 32

Vertriebsbüro:

Prinz-Friedrich-Karl-Str. 46
D-44135 Dortmund
Tel.: +49 231 8805 61 13
Fax.: +49 231 8805 61 15

info@tde.de | www.tde.de

EOL - Finisar - SFP+ 8G Transceiver, Multimode LC, 8.5 Gb/s, 50m/150m

Technische Daten

Hauptmerkmale	Bis zu 8.5 Gb/s bidirektionale Datenverbindungen
	SFP bei laufendem Betrieb steckbar
	Digitale Diagnosefunktionen integriert
	850 nm Oxide VCSEL Transmitter
	LC Duplex Steckverbinder
	RoHS konform und bleifrei
	50m über 50/125 µm MMF
	150m über 50/125 µm MMF (OM3)
	Metallgehäuse, zur Verringerung der Störausstrahlung (EMI)
	3.3 V Stromversorgung
	< 0.5mW Verlustleistung
	Erweiterter Betriebstemperaturbereich: -5°C bis +85°C

Anwendungen	Tri-Rate 2.125/4.25/8.5 Gb/s Fiber Channel
	Wireless – CPRI
	Wireless - OBSAI

Auf Anfrage alternativ verfügbar für	Brocade - XBR-000147
	Qlogic NIC - FTLF8528P3BNV

Weblink	http://www.finisar.com/products/optical-transceivers/sfp-plus/FTLF8528P3BNV
---------	---

Artikelvarianten & Zubehör

Art.-Nr.	Beschreibung
FTLF1428P2BNV	EOL - Finisar - SFP+ 8G Transceiver, Singelmode LC, 8.5 Gb/s, 10km
FTLF8528P3BCV	Finisar - SFP+ 8G Transceiver, Multimode LC, 8.5 Gb/s, 50m/150m
FTLF8528P3BNV	EOL - Finisar - SFP+ 8G Transceiver, Multimode LC, 8.5 Gb/s, 50m/150m